


Giảm chấn
YSRW-16-26
Số bộ phận: 191197

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Hành trình	26 mm
Đệm	tự điều chỉnh đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	3 m/s
Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng	0.3 s
Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu	1 s
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Chiều dài đệm	26 mm
Lực tác động tối đa	2000 N
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	35 J
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ	68000 J
Năng lượng dư tối đa	0.16 J
Lực dội lại	6 N
Lực chèn tối thiểu	60 N
trọng lượng sản phẩm	190 g
Phạm vi khối lượng	50 kg
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim