


**Bộ truyền động van bi**  
**VZBA-2"-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PP106-R-90-C**  
 Số bộ phận: 1914792

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cấu trúc xây dựng                     | Van bi 3 chiều<br>Lỗ L                                                                               |
| Kiểu vận hành                         | khí nén                                                                                              |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                                                                                               |
| Kiểu gắn                              | Lắp đặt đường dây                                                                                    |
| Cổng nối van                          | Rp2                                                                                                  |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch           | Hướng khe = hướng lưu lượng                                                                          |
| Chiều rộng danh nghĩa DN              | 50                                                                                                   |
| Áp suất vận hành                      | 6 bar...8.4 bar                                                                                      |
| Áp suất danh nghĩa phần ứng PN        | 63                                                                                                   |
| Môi chất                              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Khí trơ<br>Nước - không phải hơi nước<br>chất lỏng trung tính |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                 |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)                                        |
| Nhiệt độ trung bình                   | -10 °C...200 °C                                                                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...80 °C                                                                                       |
| Lưu lượng Kv loại L                   | 53.7 m³/h                                                                                            |
| Lắp ráp nhiệt độ bề mặt tối đa        | TX                                                                                                   |
| Nhóm nổ cụm                           | IIC, IIIC                                                                                            |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                                                        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364 Vùng III                                                                                   |
| Vật liệu vỏ                           | thép hợp kim cao không gỉ                                                                            |
| Số vật liệu vỏ                        | 1.4408                                                                                               |
| Vật liệu của phốt                     | PTFE<br>PTFE gia cố                                                                                  |
| Vật liệu khớp cầu                     | thép hợp kim không gỉ                                                                                |
| Số vật liệu cầu                       | 1.4408                                                                                               |
| Vật liệu trục                         | thép không gỉ hợp kim cao                                                                            |
| Số vật liệu trục                      | 1.4401                                                                                               |
| trọng lượng sản phẩm                  | 9800 g                                                                                               |

| Đặc tính                             | Giá trị                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chống cháy nổ                        | Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                 |
| Lớp chống ăn mòn KBK                 | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                                           |