


Bộ truyền động xoay
DSM-25-270-CC-HD-A-B
Số bộ phận: 1369124

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Góc giảm âm	10 °
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...246 °
Góc xoay	0 °...246 °
Đệm	Bộ giảm chấn hai bên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điều chỉnh thích hợp	-3 °
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1 MPA 2 bar...10 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực dọc trục tối đa	350 N
Lực hướng tâm tối đa	450 N
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 N m
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	0.03 kgm²
trọng lượng sản phẩm	1010 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trực truyền động	Thép mạ niken
Vật liệu cửa phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn