

Xylanh đẹt
DZF-1/2"-2"-A-P-A
Số bộ phận: 194116

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	2 in
Ø pít tổng	1/2"
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	2.5 °
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Pít-tông bầu dục
Áp suất vận hành	0.16 MPA...1 MPA 1.6 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	51 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	68 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	12 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	2 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	96 g
Cổng nối khí nén	10-32 UNF-2B
Vật liệu phủ	Nhôm
Vật liệu của phốt	FPM TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao