


Xy lanh khí
EGZ-10-15
Số bộ phận: 15038

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	15 mm
Ø pít tông	10 mm
Đệm	không có đệm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Thân vỏ xy lanh
Phát hiện vị trí	không có
Các biến thể	thanh pít-tông một mặt
Áp suất vận hành	2 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Dầu este < 0,1mg/m ³ , theo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Mô men xoắn siết chặt của bộ gá truyền động	20 Nm
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	42 N
Kiểu gắn	với ren ngoài với đai ốc khóa tùy ý:
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu phủ	POM
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ niken
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim