


# Mô đun ngõ vào CPX-8DE

Số bộ phận: 195750

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước B x L x H                                       | (bao gồm khối liên kết và công nghệ kết nối)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                             |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 39 g                                                                                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -5 °C...50 °C                                                                                      |
| Nhiệt độ bảo quản                                          | -20 °C...70 °C                                                                                     |
| Mức độ bảo vệ                                              | tùy thuộc vào khối kết nối                                                                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                       | 1 - ứng suất ăn mòn thấp<br>(trong điều kiện đã cài đặt)                                           |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                                                                     |
| Vật liệu vỏ                                                | PA gia cố<br>PC                                                                                    |
| Màn hình LED                                               | 1 chẩn đoán chung<br>Trạng thái kênh 8                                                             |
| Chẩn đoán                                                  | Ngắn mạch/quá tải mỗi kênh                                                                         |
| Tham số hóa                                                | Thời gian gỡ lỗi đầu vào<br>Thời gian kéo dài tín hiệu<br>Hành vi sau ngắn mạch<br>Theo dõi mô-đun |
| Dải điện áp hoạt động DC                                   | 18 V...30 V                                                                                        |
| Điện áp hoạt động danh định DC                             | 24 V                                                                                               |
| Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức | Loại. 15 mA                                                                                        |
| Số lượng đầu vào                                           | 8                                                                                                  |
| Đường đặc trưng đầu vào                                    | IEC1131-T2                                                                                         |
| Mức chuyển đổi                                             | Tín hiệu 0: <= 5 V<br>Tín hiệu 1: >= 11 V                                                          |
| chuyển đổi đầu vào logic                                   | PNP (chuyển mạch dương)                                                                            |
| Thời gian gỡ lỗi đầu vào                                   | 3 ms (,1 ms, 10 ms, 20 ms có thể tham số hóa)                                                      |
| Tổng dòng tối đa đầu vào mỗi mô-đun                        | 1 A                                                                                                |
| Cách ly điện kênh - kênh                                   | không                                                                                              |
| Kênh cách ly điện - Bus nội bộ                             | không                                                                                              |
| Cầu chì (Ngắn mạch)                                        | cầu chì điện tử bên trong mỗi mô-đun                                                               |