


# Van tiết lưu một chiều

## GR-M5X2-B

Số bộ phận: 152611

FESTO



### Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                            | Giá trị                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                                       | Chức năng van tiết lưu một chiều                                                                       |
| Cổng nối khí nén 1                                  | M5                                                                                                     |
| Cổng nối khí nén 2                                  | M5                                                                                                     |
| Phần tử điều chỉnh                                  | Vít xoắn                                                                                               |
| Kiểu gắn                                            | Lắp bảng điều khiển phía trước<br>với lỗ xuyên<br>tùy ý:                                               |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga | 95 l/ph                                                                                                |
| Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại  | 75 l/ph                                                                                                |
| Áp suất vận hành                                    | 0.5 bar...10 bar                                                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                      | -20 °C...60 °C                                                                                         |
| Vật liệu vỏ                                         | Hợp kim nhôm rèn                                                                                       |
| Chống cháy nổ                                       | Lưu ý thông tin trong chứng nhận<br>Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Vị trí lắp đặt                                      | bất kì                                                                                                 |
| Môi chất vận hành                                   | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                   |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển               | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)                                          |
| Tuân thủ LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Nhiệt độ trung bình                                 | -20 °C...60 °C                                                                                         |
| Chiều rộng định mức                                 | 2 mm                                                                                                   |
| trọng lượng sản phẩm                                | 37 g                                                                                                   |
| Ghi chú vật liệu                                    | Tuân thủ RoHS                                                                                          |
| Vật liệu của phốt                                   | NBR                                                                                                    |
| Vật liệu măng xông                                  | POM                                                                                                    |
| Vít điều chỉnh vật liệu                             | thép hợp kim cao                                                                                       |
| Vật liệu đai ốc                                     | Hợp kim nhôm rèn                                                                                       |