


# Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-160-500-PPVA-N3

Số bộ phận: 2029473

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                               | Giá trị                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hành trình                                             | 500 mm                                                        |
| Ø pít tông                                             | 160 mm                                                        |
| Ren thanh pít tông                                     | M36x2                                                         |
| Đệm                                                    | Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được                      |
| Vị trí lắp đặt                                         | bất kì                                                        |
| Tuân theo tiêu chuẩn                                   | ISO 15552                                                     |
| Đầu thanh piston                                       | Ren ngoài                                                     |
| Cấu trúc xây dựng                                      | Pít tông<br>Cần piston<br>Thanh kéo<br>Thân vỏ xy lanh        |
| Phát hiện vị trí                                       | cho các công tắc gần                                          |
| Các biến thể                                           | thanh pít-tông một mặt                                        |
| Áp suất vận hành                                       | 0.06 MPA...1 MPA<br>0.6 bar...10 bar                          |
| Nguyên tắc vận hành                                    | tác động kép                                                  |
| Môi chất vận hành                                      | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                  | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                   | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                         | -20 °C...80 °C                                                |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối                   | 3.3 J                                                         |
| Chiều dài đệm                                          | 48 mm                                                         |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi  | 11310 N                                                       |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống  | 12064 N                                                       |
| Khối lượng di chuyển                                   | 9142 g                                                        |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm                 | 4292 g                                                        |
| Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 97 g                                                          |
| trọng lượng sản phẩm                                   | 22151 g                                                       |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm                   | 11751 g                                                       |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm           | 208 g                                                         |

| Đặc tính                             | Giá trị                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiểu gắn                             | với ren trong<br>với phụ kiện<br>tùy ý: |
| Cổng nối khí nén                     | G3/4                                    |
| Ghi chú vật liệu                     | Tuân thủ RoHS                           |
| Vật liệu phủ                         | Nhôm đúc, trắng                         |
| Vật liệu con dấu piston              | NBR                                     |
| Vật liệu pít tông                    | Nhôm đúc                                |
| Vật liệu thanh piston                | thép hợp kim                            |
| Vật liệu ty pít tông-dụng cụ nạo kín | NBR                                     |
| Con dấu đệm vật liệu                 | TPE-U (PU)                              |
| Vật liệu piston bộ đệm               | POM                                     |
| Vật liệu vỏ xy lanh                  | Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn          |
| Vật liệu đai ốc                      | Thép, mạ kẽm                            |
| Vật liệu ổ trục                      | Kết hợp kim loại-polyme                 |
| Vật liệu đai ốc có bích              | Thép, mạ kẽm                            |
| Vật liệu ty ren                      | thép hợp kim cao                        |