


Gá bù trừ sai số mô men DARD-L1-25-M

Số bộ phận: 2349275

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
độ lệch xuyên tâm +/-	2.5 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Tải trọng tối đa cho phép dài hạn theo hướng của lực +/-	800 N
trọng lượng sản phẩm	240 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Bộ chuyển đổi vật liệu	Thép mạ kẽm
Vật liệu bu-lông	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu ống lót	Thép mạ kẽm
Vật liệu khớp	Thép mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép, trắng