

Trục truyền động SLM-25- -KF-A

Số bộ phận: 32784

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	10 mm...1500 mm
Ø pít tông	25 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu Bộ giảm chấn, đường đặc tính cứng
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần cho cảm biến cảm ứng
Các biến thể	Phiên bản cơ bản Thanh dẫn hướng rộng Thanh dẫn hướng rộng và vách ngăn
Áp suất vận hành	0.7 MPA 7 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	295 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	295 N
Khối lượng di chuyển	2150 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	36 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	3800 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	36 g
Cổng nối khí nén	G1/8
Vật liệu phủ	Nhôm
Vật liệu của phốt	PA TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm