


# Xylanh tiêu chuẩn DSBC-40-50-D3-PPVA-N3

Số bộ phận: 3660619

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	50 mm
Ø pít tông	40 mm
Ren thanh pít tông	M12x1,25
Đệm	Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 15552
Đầu thanh piston	Ren ngoài
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Ổng định hình
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	thanh pít-tông một mặt
Áp suất vận hành	0.06 MPA...1.2 MPA 0.6 bar...12 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.7 J
Chiều dài đệm	19 mm
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	633 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	754 N
Khối lượng di chuyển	285 g
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	205 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	16 g
trọng lượng sản phẩm	1013 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	768 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	49 g
Kiểu gắn	với ren trong với phụ kiện tùy ý:

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Nhôm đúc áp lực, tráng
Vật liệu con dấu piston	TPE-U(PU)
Vật liệu pít tông	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim
Vật liệu ty pít tông-dụng cụ nạp kín	TPE-U (PU)
Con dấu đệm vật liệu	TPE-U (PU)
Vật liệu piston bộ đệm	POM
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm
Chất liệu của thanh gạt nước piston	TPE-E
Vật liệu ổ trục	Kết hợp kim loại-polyme
Vít cố vật liệu	Thép mạ kẽm