

Van bi
VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16
Số bộ phận: 4745225

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van bi 2 chiều tay gạt
Kiểu vận hành	cơ khí
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối van	3 NPT
Hiện thị vị trí chuyển mạch	Hướng khe = hướng lưu lượng
Ø trong	76 mm
Chiều rộng danh nghĩa DN	80
Chức năng van	2/2
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	63
Mômen ly khai tại chênh lệch áp suất van áp suất danh nghĩa PN	85 N m
Dựa trên tiêu chuẩn	ASME B1.20.1
Môi chất	Hơi nước Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--] Khí trơ Nước chất lỏng trung tính
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...200 °C
Lưu lượng Kv	995 m³/h
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Vật liệu vỏ	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Số vật liệu vỏ	1.4408
Vật liệu đệm kín ghế	PTFE
Vật liệu của phốt	PTFE
Vật liệu khớp cầu	thép hợp kim không gỉ
Số vật liệu cầu	1.4401

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu trực	thép không gỉ hợp kim cao
Số vật liệu trực	1.4401
trọng lượng sản phẩm	7500 g
Giấy phép	CRN
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo Chỉ thị thiết bị áp suất của EU
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh