


Cáp encoder NEBM-T1G8-E-25-N-S1G15

Số bộ phận: 5105628

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tên cáp	không giá biển báo
trọng lượng sản phẩm	1300 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	ITT M3
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	12
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	8
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, thiết kế	góc
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	Sub-D
Cổng nối điện 2, số cực/dây	15
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	8
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định AC	24 V
Lớp bảo vệ	có
Chiều dài cáp	25 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	48 mm
Đường kính cáp	5.8 mm
Cấu tạo cáp	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 0,34 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.15 mm ² 0.34 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP30 cho giắc cắm Sub-D ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cấp linh hoạt	-10 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)