


# Hệ thống tự động hóa CPX-E /-EX1E

Số bộ phận: 5237644

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bộ điều khiển điện	Fieldbus bộ điều khiển tích hợp
Kích thước lưới	18.9 mm
Kiểu gắn	với ray DIN
Số lượng mô đun tối đa	10
Vị trí lắp đặt	dọc ngang
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	-5 - 60 °C để lắp đặt thẳng đứng
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP20
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ giá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp	PELV
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX) theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo quy định UK EX theo các quy định UK RoHS
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Listed (OL)
Chống cháy nổ	Vùng 2 (UKEX)
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Gc (GB)
Cơ quan cấp chứng chỉ	UL E239998
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Chẩn đoán	mô-đun cụ thể mỗi Bus bằng đèn LED
Đầu vào khối lượng địa chỉ tối đa	64 byte
Khối lượng địa chỉ tối đa Đầu ra	64 byte
Thời gian chu kỳ nội bộ	< 1 ms
Điện áp hoạt động định mức DC Điện tử/cảm biến	24 V
Điện áp dao động cho phép điện tử / cảm biến	± 25 %
Nguồn cung cấp dòng tối đa	8 A
Bắc cầu sự cố điện	10 ms
Chống phân cực	có