


Giác hút không gồm đầu nối
ESV-80-GT
Số bộ phận: 526004

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	7.5 mm
Bán kính phôi tối thiểu	100 mm
đường kính cốc hút	80 mm
Thể tích cốc hút	28.6 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	hình tròn, hình chuông
Hình dạng giác hút	tròn sâu
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	245 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	245 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	99 N
trọng lượng sản phẩm	30.9 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan