


Bộ phát chân không
VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
 Số bộ phận: 526108

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức vòi phun laval	0,45 mm
Kích thước lưới	10 mm
Thiết kế bộ giảm thanh	mở
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đặc điểm của bơm phun	chân không cao Nội tuyến
Chức năng tích hợp	Bộ giảm thanh mở
Cấu trúc xây dựng	Dạng T
Áp suất hoạt động cho lưu lượng thể tích hút tối đa	6,3 bar
Áp suất vận hành	1 bar...8 bar
Áp suất vận hành cho chân không tối đa	6 bar
Chân không tối đa	86 %
Áp suất vận hành định mức	6 bar
Đồng thể tích hút tối đa so với không khí	6,1 l/ph
Thời gian thông gió ở áp suất vận hành định mức	4,7 s
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
Mức áp suất âm thanh ở áp suất vận hành định mức	53 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	0,5 N m
trọng lượng sản phẩm	15 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	QS-4
Cổng nối khí nén 3	Bộ giảm thanh mở
Giác hút chân không	QS-4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vôi thu gom	POM
Vật liệu vỏ	POM gia cố
Vật liệu giảm âm	PE
Vật liệu vôi phun	Hợp kim nhôm rèn
Kết nối vít vật liệu	Đồng thau mạ niken