


# Van khí dạng nút nhấn VHEF-PTC-B32-N14

Số bộ phận: 5299725

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 lưỡng ổn định
Kiểu vận hành	thủ công
Chiều rộng lắp đặt	20 mm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	870 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	1/4 NPT
Áp suất vận hành	0.35 MPA...1 MPA 3.5 bar...10 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Chiều rộng định mức	6 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Lưu ý áp dụng	kích hoạt chỉ bằng tay
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nút ghi đè	khớp
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Xếp chồng	Xếp chồng không
Áp suất điều khiển	0.35 MPA...1 MPA 3.5 bar...10 bar 50.75 psi...145 psi
Tần số chuyển mạch tối đa	0.5 Hz
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	20 N

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Lực mở khóa	25 N
trọng lượng sản phẩm	161 g
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước với lỗ xuyên tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 3	1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa