


**Bộ lọc**  
**MS6N-LF-1/2-CUM**  
Số bộ phận: 531538

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | 6                                               |
| Dòng                                                       | MS                                              |
| Vị trí lắp đặt                                             | dọc +/- 5°                                      |
| Độ mịn bộ lọc                                              | 5 µm                                            |
| Cổng xả nước ngưng tụ                                      | xoay thủ công                                   |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Bộ lọc thiêu kết với máy tách ly tâm            |
| Bảo vệ vỏ                                                  | tích hợp như một vỏ kim loại                    |
| mức độ tách nước ngưng                                     | 75 %                                            |
| Áp suất vận hành                                           | 0 bar...20 bar                                  |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 3200 l/ph                                       |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Khí trơ |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                          |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Nhiệt độ bảo quản                                          | -10 °C...60 °C                                  |
| Phù hợp với thực phẩm                                      | xem thông tin tài liệu bổ sung                  |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4]            |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Kích thước hạt                                             | 5 µm                                            |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 820 g                                           |
| Kiểu gắn                                                   | tùy ý:<br>Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện     |
| Cổng nối khí nén 1                                         | 1/2 NPT                                         |
| Cổng nối khí nén 2                                         | 1/2 NPT                                         |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                   |
| Vật liệu của phốt                                          | NBR                                             |
| Vật liệu bộ lọc                                            | PE                                              |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm đúc áp lực<br>Hợp kim nhôm rèn             |
| Tấm tách nguyên liệu                                       | POM                                             |