

Van tiết lưu một chiều CRGRLA-1/2-B

Số bộ phận: 161407

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng van tiết lưu một chiều
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Kiểu vận hành	thủ công
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	2100 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại	1550 l/ph...2200 l/ph
Áp suất vận hành	0.03 MPA...1 MPA 0.3 bar...10 bar 4.35 psi...145 psi
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
xoay	360 độ/không được phép xoay liên tục
Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4265 l/ph
Lưu lượng bình thường theo hướng không giật trở lại 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3550 l/ph...4325 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)

Đặc tính	Giá trị
Độ phù hợp sử dụng trong phòng sạch, được đo theo tiêu chuẩn ISO 14644-14	Loại 4 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...40 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	10.6 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	40 N m
Vít điều chỉnh mômen truyền động cho phép	3 N m
trọng lượng sản phẩm	262.3 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	FPM PVC
Vật liệu vít rỗng	thép hợp kim
Vít điều chỉnh vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu cổng nối xoay	thép không gỉ hợp kim cao