


# Xylanh hai pít tông DPZ-25-80-P-A-KF-S2

Số bộ phận: 162107

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                              | Giá trị                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hành trình                                            | 80 mm                                                         |
| Phạm vi vị trí cuối/chiều dài có thể điều chỉnh       | 10 mm                                                         |
| Ø pít tông                                            | 25 mm                                                         |
| Chế độ hoạt động của bộ truyền động                   | Ách                                                           |
| Đệm                                                   | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu                       |
| Vị trí lắp đặt                                        | bất kì                                                        |
| Dẫn hướng                                             | Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn                                 |
| Cấu trúc xây dựng                                     | Dẫn hướng                                                     |
| Phát hiện vị trí                                      | cho các công tắc gần                                          |
| Các biến thể                                          | Ty pít tông liền mạch                                         |
| Áp suất vận hành                                      | 0.1 MPA...1 MPA<br>1 bar...10 bar                             |
| Nguyên tắc vận hành                                   | tác động kép                                                  |
| Môi chất vận hành                                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                 | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                  | 0 - không ứng suất ăn mòn                                     |
| Tuân thủ LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                        | -20 °C...80 °C                                                |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối                  | 0.3 N m                                                       |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi | 452 N                                                         |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống | 452 N                                                         |
| kết nối thay thế                                      | xem bản vẽ sản phẩm                                           |
| Cổng nối khí nén                                      | M5                                                            |
| Vật liệu phủ                                          | Hợp kim nhôm rèn                                              |
| Vật liệu của phớt                                     | NBR                                                           |
| Vật liệu vỏ                                           | Hợp kim nhôm rèn                                              |
| Vật liệu thanh piston                                 | Thép cứng                                                     |