


**Bộ điều áp**  
**LR-1/8-D-7-MINI**  
 Số bộ phận: 162582

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | Mini                                                                   |
| Dòng                                                       | D                                                                      |
| bảo vệ hành động                                           | Núm xoay có khóa                                                       |
| Vị trí lắp đặt                                             | bất kỳ                                                                 |
| Cấu trúc xây dựng                                          | van điều khiển màng điều khiển trực tiếp                               |
| chức năng điều khiển                                       | Áp suất đầu ra không đổi<br>có bù áp sơ cấp<br>với hệ thống xả thứ cấp |
| Bộ hiển thị áp suất                                        | với áp kế                                                              |
| Áp suất vận hành                                           | 0.1 MPA...1.6 MPA<br>1 bar...16 bar                                    |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất                                 | 0.5 bar...7 bar                                                        |
| Độ trễ áp suất tối đa                                      | 0.02 MPA<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                         |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 1000 l/ph                                                              |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ                        |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)          |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ                        |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                                         |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 350 g                                                                  |
| Kiểu gắn                                                   | Lắp bảng điều khiển phía trước<br>Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện    |
| Cổng nối khí nén 1                                         | G1/8                                                                   |
| Cổng nối khí nén 2                                         | G1/8                                                                   |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                                          |
| Vật liệu tấm kết nối                                       | Kém đúc áp lực                                                         |
| Vật liệu cửa phốt                                          | NBR                                                                    |
| Vật liệu vỏ                                                | Kém đúc áp lực                                                         |