

Van đóng mở MS12N-EE

Số bộ phận: 535037

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pít tông
Kiểu vận hành	điện
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Nút ghi đè	khớp quét
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Áp suất vận hành	3 bar...16 bar
Xếp chồng	gối chống dương
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	25000 l/ph...32000 l/ph
Thời gian bật	100%
Giá trị đặc trưng cuộn dây	110 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 11,5 VA, nguồn giữ 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 9,5 VA, nguồn giữ 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 11,5 VA, nguồn giữ 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 9,5 VA, nguồn giữ 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
trọng lượng sản phẩm	3800 g

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén 3	G1
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực