

Bộ bôi trơn MS12N-LOE

Số bộ phận: 535044

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Áp suất vận hành	1 bar...16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu	400 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
độ nhớt của dầu	ISO VG 32
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn