


Kẹp tuyến tính / xoay

CLR-40-20-G-P-A

Số bộ phận: 535458

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tổng hành trình	38 mm
Ø pít tông	40 mm
Ren thanh pít tông	M8
Hành trình kẹp	20 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Thân vỏ xy lanh
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Hướng xoay	thẳng
Áp suất vận hành	2 bar...10 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kẹp hiệu quả ở 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	176 N
Lực kẹp hiệu quả ở 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	355 N
Lực kẹp hiệu quả ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	536 N
Mô-men xoắn siết tối đa của vít chốt kẹp	24 N m
Lực kẹp lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	633 N
trọng lượng sản phẩm	985 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén	G1/8
Vít cố vật liệu	Thép mạ kẽm
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn tráng phủ

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa trượt
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa trượt