


Bộ lọc carbon
MS4N-LFX-1/8-R
 Số bộ phận: 536715

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc than hoạt tính
Bảo vệ vỏ	Lồng bảo vệ bằng nhựa
Áp suất vận hành	0 bar...14 bar
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	360 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Nhiệt độ trung bình	5 °C...30 °C
Hàm lượng dầu dư	0.003 mg/m³
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	190 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	1/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	Than hoạt tính
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PC