

# Van tiết lưu một chiều GRLA-1/8-QS-6-MF-D

Số bộ phận: 537075

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                                             | Giá trị                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                                                                        | Chức năng van tiết lưu một chiều                              |
| Cổng nối khí nén 1                                                                   | QS-6                                                          |
| Cổng nối khí nén 2                                                                   | G1/8                                                          |
| Kiểu gắn                                                                             | vặn được<br>với ren ngoài                                     |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga                                  | 400 l/ph                                                      |
| Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại                                   | 290 l/ph...420 l/ph                                           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                                                       | -10 °C...60 °C                                                |
| Phân loại hàng hải                                                                   | xem chứng nhận                                                |
| Vị trí lắp đặt                                                                       | bất kỳ                                                        |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh                                      | 0.2 bar...10 bar                                              |
| Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)            | 600 l/ph                                                      |
| Lưu lượng bình thường theo hướng không giạt trở lại 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 570 l/ph...680 l/ph                                           |
| Môi chất vận hành                                                                    | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                                                | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                                                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Loại phòng sạch                                                                      | Loại 4 theo ISO 14644-1                                       |
| Nhiệt độ bảo quản                                                                    | -10 °C...40 °C                                                |
| Nhiệt độ trung bình                                                                  | -10 °C...60 °C                                                |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                                                     | 3 N m                                                         |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa                                             | ± 10 %                                                        |
| trọng lượng sản phẩm                                                                 | 32 g                                                          |
| Ghi chú vật liệu                                                                     | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu của phốt                                                                    | NBR                                                           |

| Đặc tính                | Giá trị                      |
|-------------------------|------------------------------|
| Vật liệu vít rỗng       | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa |
| Vật liệu vòng nhả       | POM                          |
| Vít điều chỉnh vật liệu | Đồng thau                    |
| Vật liệu cổng nối xoay  | Kém đúc áp lực               |