


Bộ lọc
MS12-LF-G-EUV
Số bộ phận: 537151

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Độ mịn bộ lọc	40 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động quét thủ công
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc tiêu kết với máy tách ly tâm
Bảo vệ vỏ	tích hợp như một vỏ kim loại
mức độ tách nước ngưng	75 %
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	12500 l/ph...16000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Dầu este < 0,1mg/m³, theo ISO 8573-1:2010 [-:::2]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	5 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Kích thước hạt	40 µm
Giá trị tuổi thọ sử dụng	1000 giờ
trọng lượng sản phẩm	7000 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với góc giữ tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	trong
Cổng nối khí nén 2	trong
Vật liệu nắp che	PA
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu bộ lọc	Đồng tiêu kết

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hộp kim nhôm rèn
Vật liệu cửa kính quan sát	PC