


Bộ bôi trơn
MS12-LOE-G-U
Số bộ phận: 537156

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng
Dung tích dầu tối đa	1500 cm ³
Bảo vệ vỏ	tích hợp như một vỏ kim loại
Áp suất vận hành	1 bar...16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu	400 l/ph
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	20000 l/ph...22000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
độ nhớt của dầu	ISO VG 32
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	6500 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với góc giữ tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	trong
Cổng nối khí nén 2	trong
Vật liệu nắp che	PA
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn