

Bộ chia khí
GF-1/2-1/4
Số bộ phận: 539292

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Lưu lượng bình thường 1-2.1 (6->0)	4050 l/ph
Lưu lượng bình thường 1-2.X mở (6->0)	14130 l/ph
Số vòng quay tối đa	2500 1/phút
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Sử dụng bộ lọc 5 µm khi vận hành với nước Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	8 N m
Lực dọc trục tối đa	50 N
Lực hướng tâm tối đa	250 N
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	4.25 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	1190 g
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu trục	thép hợp kim cao