


Xy lanh dẫn hướng DFM-80-160-P-A-KF

Số bộ phận: 170965

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khoảng cách trọng tâm của tải trọng đến đầu chạc xs	125 mm
Hành trình	160 mm
Ø pít tông	80 mm
Chế độ hoạt động của bộ truyền động	Ách
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.05 MPA...1 MPA 0.5 bar...10 bar
Tốc độ tối đa	0.4 m/s
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.75 N m
Lực tối đa Fy	2048 N
Lực tối đa Fy tĩnh	3120 N
Lực tối đa Fz	2048 N
Lực tối đa Fz tĩnh	3120 N
Thời điểm tối đa Mx	158.67 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	241.8 N m
Max. Moment My	100.35 N m
Thời điểm tối đa của tôi tính	152.9 N m
Mô-men tối đa Mz	100.35 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	152.9 N m
Tải trọng mô men tối đa cho phép Mx tùy thuộc vào hành trình	25.91 N m
Tải trọng tối đa tùy thuộc vào hành trình ở một khoảng cách xác định xs	291 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	2827 N

Đặc tính	Giá trị
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), lưu ống	3016 N
Khối lượng di chuyển	5451 g
trọng lượng sản phẩm	11750 g
Trọng tâm của khối lượng chuyển động phụ thuộc vào hành trình	98.4 mm
kết nối thay thế	xem bản vẽ sản phẩm
Cổng nối khí nén	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao