


Đồ gá mặt bích xy lanh SNCB-63

Số bộ phận: 174393

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	63
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có thành phần hợp kim là đồng hơn 1% sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có hàm lượng đồng lớn hơn 5% theo khối lượng sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây.
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
Khả năng tải tối đa	4 kN
trọng lượng sản phẩm	375 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Vật liệu ổ trục	Nhựa
Vật liệu đĩa	Thép mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo, mạ kẽm