


Công tắc áp suất PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Số bộ phận: 175252



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Kích thước đo	Áp suất tương đối
Phương pháp đo lường	Bộ chuyển đổi áp suất khí nén-điện
Áp suất vận hành	1 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...100 °C
Chức năng phần tử chuyển mạch	Công tắc chuyển đổi
Tần số chuyển mạch tối đa	3 Hz
Điện áp đầu ra chuyển mạch tối đa AC	250 V
Điện áp đầu ra chuyển mạch tối đa DC	250 V
Dòng điện đầu ra tối đa	4000 mA
Cổng nối điện	4 chân Phích cắm
Kiểu gắn	vặn được
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cổng nối khí nén	G1/4
trọng lượng sản phẩm	900 g
Vật liệu vỏ	PA66-GF30 Thép mạ kẽm
Màng vật liệu	NBR
Phạm vi cài đặt các giá trị ngưỡng	1 bar...10 bar
Mức độ bảo vệ	IP65
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L