


Bộ truyền động xoay DSM-10-240-P-FF

Số bộ phận: 175829

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	10
Góc giảm âm	0 °
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...200 °
Góc xoay	0 °...200 °
Bán kính dừng cho phép	13 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điều chỉnh thích hợp	-5 °
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Cánh xoay
Phát hiện vị trí	không có
Áp suất vận hành	0.25 MPA...0.8 MPA 2.5 bar...8 bar
Tần số xoay tối đa ở 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Độ chính xác lặp lại	1 °
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	60 N
Lực dọc trục tối đa	10 N
Lực hướng tâm tối đa	30 N
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	0.85 N m
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	0.0026 kgm ²
trọng lượng sản phẩm	240 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	M3
Vật liệu nắp che	PA gia cố
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trục truyền động	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa