



Thiết bị khí đầu vào FRC-3/8-D-MIDI-KF-A

Số bộ phận: 185846

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Midi
Dòng	D
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Độ mịn bộ lọc	40 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Cấu trúc xây dựng	Mô-đun rẽ nhánh Công tắc áp suất Van bật-tắt Bộ điều chỉnh bộ lọc với áp kế Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng Van bật-tắt an toàn
Lượng nước ngưng tụ tối đa	43 cm³
Bảo vệ vỏ	Giò bảo vệ kim loại
Bộ hiển thị áp suất	với áp kế
Áp suất vận hành	0.3 MPA...1.2 MPA 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.25 MPA...1.2 MPA 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Độ trễ áp suất tối đa	0.03 MPA 0.3 bar 4.35 psi
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	1150 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4000 g

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	G3/8
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC