



Van điện từ **CPV10-M1H-5LS-M7-B-EX** Số bộ phận: 550696

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 đơn ổn định
Kiểu vận hành	điện
Kích thước van	10 mm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	400 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	M7
Điện áp vận hành	24V DC
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pít tông
Kiểu cài đặt lại	lò xo khí nén
Mức độ bảo vệ	IP50
Chiều rộng định mức	4 mm
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	khớp quét
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
kiểm soát cung cấp không khí	bên ngoài trong
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Xếp chồng	gối chống dương
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
giá trị b	0.4
Giá trị C	1.6 l/s*bar
Thời gian chuyển mạch tắt	40 ms
Thời gian chuyển mạch bật	17 ms
Thời gian bật	100% liên quan đến giảm dòng điện hãm
mức tiêu thụ điện năng yêu cầu	0.016 A
Công suất đầu vào tối đa Pi	0,76 W
Điện áp đầu vào tối đa Ui	32 V

Đặc tính	Giá trị
Dòng điện đầu vào tối đa li	0,2 A
Cảm ứng bên trong hiệu dụng Li	nhỏ không đáng kể
công suất bên trong hiệu quả Ci	nhỏ không đáng kể
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...40 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	70 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	Đa kết nối
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	Đa kết nối
Cổng nối khí nén 1	Đa kết nối
Cổng nối khí nén 11	Đa kết nối
Cổng nối khí nén 2	M7
Cổng nối khí nén 3/5 kết hợp	Đa kết nối
Cổng nối khí nén 4	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	HNBR NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Đồng thau POM PPS Thép