


Mô đun xoay
ERMB-32
Số bộ phận: 552708

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Cấu trúc xây dựng	Mô-đun xoay điện cơ với dây đai răng
Vị trí lắp đặt	bất kì
Góc quay	vô tận
Tỉ số truyền	3:1
Độ chính xác lặp lại	$\pm 0,03^\circ$
Phát hiện vị trí	cho cảm biến cảm ứng
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	1 kgm ²
trọng lượng sản phẩm	3250 g
Ø bánh răng truyền động	12 mm
Bước đai răng	5 mm
Tốc độ đầu ra tối đa	300 1/phút
Tốc độ đầu vào tối đa	900 1/phút
Mô men xoắn truyền động tối đa	25.5 N m
Mô-men truyền động cực đại	8.5 N m
mô-men xoắn truyền động không tải	0.5 N m
Mức độ bảo vệ	IP20
Mức áp suất âm thanh	53 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu trục đầu ra	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu trục truyền động	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với sợi thủy tinh