

Trục vít
EGC-120- -BS-KF
 Số bộ phận: 556809

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	50 mm...2500 mm
Kích thước	120
đường kính trục chính	25 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Trục tuyến tính cơ điện với vít me bi
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Loại trục chính	Vít me bi
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quãng đường	Tương đối
Tăng tốc tối đa	15 m/s ²
Tốc độ tối đa	0.6 m/s...1.5 m/s
Độ chính xác lặp lại	±,02 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Khoảng khắc của diện tích ly bậc 2	5010000 mm ⁴
Khoảng khắc của khu vực Iz độ 2	5820000 mm ⁴
Lực tối đa Fy	6890 N
Lực tối đa Fz	6890 N
Lực tối đa Fy trục tổng thể	6890 N
Lực tối đa Fz trục tổng thể	6890 N
Fy với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuận tủy)	25383 N
Fz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuận tủy)	25383 N
Thời điểm tối đa Mx	144 N m
Max. Moment My	380 N m...680 N m
Mô-men tối đa Mz	380 N m...680 N m
Mô men tối đa Mx trục tổng thể	144 N m
Mô men tối đa My trục tổng thể	380 N m...680 N m
Mô men tối đa Mz trục tổng thể	380 N m...680 N m

Đặc tính	Giá trị
Mx với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	531 N m
Của tôi với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1400 N m...2505 N m
Mz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1400 N m...2505 N m
Lực hướng tâm tối đa trên trục truyền động	500 N
Lực nạp tối đa Fx	1500 N
Mômen quán tính xoắn Nó	1430000 mm ⁴
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	2.756 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	10 mm/vòng...25 mm/vòng
Tuổi thọ tham khảo	5000 km
Cổng nối khí nén cụm khóa	M5
Vật liệu nắp cuối	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu Gá bù trừ sai số mô men	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp truyền động	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu đai ốc trục chính	Thép
Trục chính vật liệu	Thép