


Trục đai răng
EGC-HD-160- -TB
Số bộ phận: 556824

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính hiệu quả của bánh răng truyền động	39.79 mm
Hành trình làm việc	50 mm...5000 mm
Kích thước	160
Độ giãn dây đai răng	0.23 %
Bước đai răng	5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Trục tuyến tính cơ điện với dây đai răng
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quãng đường	Tương đối
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	5 m/s
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Khoảng khắc của diện tích ly bậc 2	1290000 mm ⁴
Khoảng khắc của khu vực Iz độ 2	9890000 mm ⁴
Mô-men truyền động cực đại	20 N m
Lực tối đa Fy	5600 N
Lực tối đa Fz	5600 N
Lực tối đa Fy trục tổng thể	5600 N
Lực tối đa Fz trục tổng thể	5600 N
Fy với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	20630 N
Fz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	20630 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	105.5 N
Thời điểm tối đa Mx	300 N m
Max. Moment My	500 N m
Mô-men tối đa Mz	500 N m
Mô men tối đa Mx trục tổng thể	300 N m

Đặc tính	Giá trị
Mô men tối đa My trục tổng thể	500 N m
Mô men tối đa Mz trục tổng thể	500 N m
Mx với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1105 N m
Của tôi với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1842 N m
Mz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1842 N m
Lực nạp tối đa Fx	1000 N
mô-men xoắn truyền động không tải	2.1 N m
Mômen quán tính xoắn Nó	1040000 mm ⁴
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	1.267 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	3.96 kgcm ²
Mô men quán tính khối lượng JO	14.49 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JW cho ổ trượt bổ sung	11.734 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	125 mm/vòng
Tuổi thọ tham khảo	5000 km
Trọng lượng ổ trượt	2571 g
Trọng lượng ổ trượt bổ sung	2022 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	9050 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	107 g
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp truyền động	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ròng rọc vật liệu	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Chất liệu của thân kẹp đai răng	Đồng berili
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với dây thủy tinh và vỏ nylon Polyurethane với dây thép và vỏ nylon