

Trục dẫn hướng
EGC-70- -FA
Số bộ phận: 558864

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	50 mm...5000 mm
Kích thước	70
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	5 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men bề mặt cấp 2 lx	395000 mm ⁴
Khoảnh khắc của diện tích ly bậc 2	577000 mm ⁴
Lực tối đa Fy	1850 N
Lực tối đa Fz	1850 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	15 N
Thời điểm tối đa Mx	16 N m
Max. Moment My	51 N m...132 N m
Mô-men tối đa Mz	51 N m...132 N m
Lực tối đa Fy trực tổng thể	1850 N
Lực tối đa Fz trực tổng thể	1850 N
Mô men tối đa Mx trực tổng thể	16 N m
Mô men tối đa My trực tổng thể	51 N m...132 N m
Mô men tối đa Mz trực tổng thể	51 N m...132 N m
Mômen quán tính xoắn Nó	240000 mm ⁴
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tiết diện che	ABS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép
Vật liệu các ổ trượt	Hộp kim nhôm rèn anốt hóa