


Van tiết lưu một chiều VFOF-LE-BAH-G14-Q8

Số bộ phận: 1927030

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Chọn chức năng bổ sung	Van một chiều có cổng pilot
Cổng nối khí nén 1	QS-8
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Kiểu vận hành	thủ công
Cổng nối khí điều khiển 21	QS-8
Phần tử điều chỉnh	khóa lực giác trong
Kiểu gắn	vận được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	590 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại	310 l/ph...540 l/ph
Áp suất vận hành	0.02 MPA...1 MPA 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Áp suất điều khiển	0.2 MPA...1 MPA 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	PBT
Chống cháy nổ	Vùng 2 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu kích hoạt chức năng gạt lại được điều khiển	khí nén
Chức năng thông hơi bằng tay	quét
xoay	360 độ/không được phép xoay liên tục
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.02 MPA...1 MPA 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	940 l/ph
Lưu lượng bình thường theo hướng không gạt trở lại 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 9 psi)	830 l/ph...1000 l/ph
Lưu lượng bình thường theo hướng không gạt trở lại 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) không được kích hoạt	840 l/ph...1000 l/ph

Đặc tính	Giá trị
Dòng chảy danh định bình thường được kích hoạt theo hướng không quay trở lại	315 l/ph...540 l/ph
Lưu lượng định mức thông thường theo hướng trở lại không được kích hoạt	310 l/ph...540 l/ph
Thời gian chuyển mạch tắt	11 ms
Thời gian chuyển mạch bật	8 ms
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Môi chất kiểm soát	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mô-men xoắn thất chặt danh nghĩa	10 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
Vít điều chỉnh mômen truyền động cho phép	1 N m
trọng lượng sản phẩm	73.9 g
Vật liệu nắp che	ES-BE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PBT
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu măng xông	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vòng nhả	POM
Vít điều chỉnh vật liệu	Đồng thau