


Giắc cắm
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
Số bộ phận: 570367

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 175301-803
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 61984
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 2 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
tần số kết nối	50
Đầu ra cáp	được đặt góc
Lưu ý về ổ cắm cáp	có thể chuyển đổi 90°
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	được kê góc
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối dạng C theo 175301-803
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	3
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	3
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M2,5
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	Đầu kẹp vít
Cổng nối điện 2, số cực/dây	3
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	3
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	6 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 KV
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	có sẵn
Bộ kết nối cáp	M12x1,5
Đường kính cáp cho phép	4 mm...6 mm
Tiết diện cổng nối	0.25 mm²...0.5 mm²

Đặc tính	Giá trị
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...125 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lưu ý về mức độ ô nhiễm	ở trạng thái lắp
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA gia cố
nhà màu	màu đen
Vật liệu của phốt	HNBR
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau, tráng thiếc