

Xy lanh kẹp loại song song HGPM-12-EO-G9

Số bộ phận: 197567

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Hành trình trên mỗi hàm kẹp	3 mm
Độ chính xác trao đổi tối đa	0.2 mm
Bộ gấp tối đa hàm góc chơi rừ, ay	0.5 °
Khe chậu kẹp tối đa Sz	0.03 mm
đối xứng quay	0.15 mm
Độ chính xác lắp lại kẹp	0.05 mm
Số chậu kẹp	2
Loại bộ truyền động	khí nén
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ mở
Chức năng kẹp	Song song
Thiết bị an toàn lực kẹp	không có
Cấu trúc xây dựng	Mặt phẳng nghiêng
Phát hiện vị trí	không có
Áp suất vận hành	4 bar...8 bar
Tần số làm việc tối đa của kẹp	4 Hz
Thời gian mở tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	11 ms
Thời gian đóng tối thiểu ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3.7 ms
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài	15 g
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Mở tổng lực kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	27 N
Đóng lực kẹp trên mỗi chậu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	13.5 N
Mô-men quán tính khối lượng	0.07939 kgcm ²
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh	30 N
Thời điểm tối đa tại thời điểm nắm chặt hàm Mx tĩnh	0.5 N m
Mô-men tối đa trên các hàm kẹp My tĩnh	0.5 N m
Mô-men tối đa trên các hàm kẹp Mz tĩnh	0.5 N m

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	62 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén	M3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp che	POM
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Hàm kẹp vật liệu	thép hợp kim