

Khớp nối
CRFK-M16X1,5
Số bộ phận: 2490673

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M16x1,5
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có thành phần hợp kim là đồng hơn 1% sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có hàm lượng đồng lớn hơn 5% theo khối lượng sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có thành phần hợp kim là đồng hơn 5% sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Các kim loại có hàm lượng đồng, kẽm hoặc niken lớn hơn 5% theo khối lượng sẽ không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...100 °C
Khả năng tải tối đa	4 kN
trọng lượng sản phẩm	670 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu bu lông	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu nắp	EPDM
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ