


**Bộ gá**  
**EÄHF-V2-32/40-P**  
Số bộ phận: 2838839

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                            | Giá trị                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                                                                                                                                                                   |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                             |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch                     | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1                                                                                                                     |
| Lực dọc trục tối đa                 | 4 kN                                                                                                                                                                                       |
| trọng lượng sản phẩm                | 218 g                                                                                                                                                                                      |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                                                                                                                                                              |