

Van tiết lưu một chiều VFOH-LE-A-G18-Q4

Số bộ phận: 578797

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Cổng nối khí nén 1	QS-4
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Kiểu vận hành	thủ công
Phần tử điều chỉnh	Ổ cắm lục giác ngoài
Kiểu gắn	vặn được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	180 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại	103 l/ph...188 l/ph
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...150 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.2 bar...10 bar
Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/ph
Lưu lượng bình thường theo hướng không giật trở lại 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 l/ph...300 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...150 °C
Nhiệt độ trung bình	0 °C...150 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	3 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	23 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	FPM
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vòng nhả	Đồng thau mạ niken

Đặc tính	Giá trị
Vít điều chỉnh vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu cổng nối xoay	Đồng thau mạ niken