


**Bộ điều áp**  
**LR-3/4-D-MAXI-MPA**  
 Số bộ phận: 8002276

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | Maxi                                                             |
| Dòng                                                       | D                                                                |
| bảo vệ hành động                                           | Núm xoay có khóa                                                 |
| Vị trí lắp đặt                                             | bất kì                                                           |
| Cấu trúc xây dựng                                          | van điều chỉnh pít tông điều khiển trước                         |
| chức năng điều khiển                                       | Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp                 |
| Bộ hiển thị áp suất                                        | với áp kế                                                        |
| Áp suất vận hành                                           | 0 MPA...1.6 MPA<br>0 bar...16 bar                                |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất                                 | 0.5 bar...12 bar                                                 |
| Độ trễ áp suất tối đa                                      | 0.04 MPA<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                   |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 11000 l/ph                                                       |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ                  |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)    |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ                  |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                                   |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 800 g                                                            |
| Kiểu gắn                                                   | Lắp bảng điều khiển phía trước<br>Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén 1                                         | G3/4                                                             |
| Cổng nối khí nén 2                                         | G3/4                                                             |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                                    |
| Vật liệu tấm kết nối                                       | Kém đúc áp lực                                                   |
| Vật liệu cửa phốt                                          | NBR                                                              |
| Vật liệu vỏ                                                | Kém đúc áp lực                                                   |