


Động cơ servo
EMME-AS-80-M-LS-AMX
Số bộ phận: 4267588

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...40 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Tuân theo tiêu chuẩn	IEC 60034
lớp bảo vệ cách nhiệt	F
Loại đo theo EN 60034-1	S1
Mức độ bảo vệ	IP21
Công nghệ kết nối điện	Phích cắm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Recognized (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Điện áp hoạt động danh định DC	360 V
Điện áp danh định DC	360 V
Kiểu chuyển mạch cuộn dây	Sao bên trong
số cặp cực	3
Mô-men xoắn dừng	3.5 N m
Mô-men xoắn danh nghĩa	3.2 N m
Mô men xoắn cực đại	14 N m
Tốc độ xoay danh nghĩa	3000 1/phút
Số vòng quay tối đa	4627 1/phút
Công suất định mức động cơ	1000 W
Dòng điện tĩnh liên tục	3.9 A
Dòng điện danh định động cơ	3.7 A
dòng điện cao điểm	15.6 A
động cơ không đổi	0.865 N m/A

Đặc tính	Giá trị
Pha-pha không đổi điện áp	55 mVmin
Điện trở cuộn dây pha-pha	2.8 Ohm
Cảm ứng cuộn dây pha-pha	7.43 mH
tổng mômen quán tính đầu ra	1.93 kgcm ²
trọng lượng sản phẩm	3700 g
Tải trọng trục dọc trục cho phép	72 N
Tải trọng trục hướng tâm cho phép	360 N
Cảm biến vị trí rôto	Encoder an toàn tuyệt đối nhiều vòng
Giao diện bộ mã hóa vị trí rôto	HIPERFACE®
Cảm biến vị trí rôto Nguyên tắc đo	quang học
Bộ mã hóa vị trí rô to chu kỳ sin/cosin mỗi vòng quay	128
Cảm biến vị trí rôto độ phân giải điển hình	15 bit
Cảm biến vị trí rôto độ chính xác góc điển hình	20 phút góc
Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL), thành phần phụ	SIL 2, cảm biến vị trí rô-to SILCL 2, bộ mã hóa vị trí rôto
Mức hiệu suất (PL), thành phần phụ	Danh mục 3, mức hiệu suất d, cảm biến vị trí rôto
PFHd, thành phần phụ	1,3 x 10E-8, cảm biến vị trí rô-to
Tuổi thọ sử dụng Tm, thành phần bộ phận	20 năm, cảm biến vị trí rôto
MTTFd, thành phần phụ	874 năm, cảm biến vị trí rôto
hiệu suất năng lượng	ENEFF (CN) / Class 2