


Xy lanh nhỏ gọn
DPDM-Q-32-40-PA
Số bộ phận: 4828471

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	40 mm
Ø pít tông	32 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Ổng định hình
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	thanh pít-tông một mặt
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Trục dẫn hướng có vòng kẹp
Áp suất vận hành	0.1 MPA...0.8 MPA 1 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Loại 6 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực lý thuyết ở 0,6 MPA (6 bar, 87 psi)	483 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPA (6 bar, 87 psi), dòng hồi	415 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPA (6 bar, 87 psi), luống	483 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	109 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	10.5 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	331 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	52.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong tùy ý:
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao