


**Bộ gá**  
**EAHF-L2-25-P-S**  
Số bộ phận: 5183153

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                                  | Giá trị                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                                | 25                                                                     |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                                      | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                                 |
| Tuân thủ LABS                                                             | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion                                       | Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)               |
| Độ phù hợp sử dụng trong phòng sạch, được đo theo tiêu chuẩn ISO 14644-14 | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| trọng lượng sản phẩm                                                      | 4 g                                                                    |
| Ghi chú vật liệu                                                          | Tuân thủ RoHS                                                          |
| Vật liệu tấm                                                              | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa                                             |