


**Đế van**  
**MHA2-PR8-5-M5**  
Số bộ phận: 525130

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                   | Giá trị                           |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Số lượng tối đa vị trí van | 8                                 |
| Lớp chống ăn mòn KBK       | 2 - bị ăn mòn vừa phải            |
| Tuân thủ LABS              | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| trọng lượng sản phẩm       | 511 g                             |
| Kiểu lắp tấm kết nối       | với lỗ xuyên<br>với đường ray DIN |
| Kiểu gắn van               | với ren trong                     |
| Cổng nối khí nén 1         | M7                                |
| Cổng nối khí nén 2         | M5                                |
| Cổng nối khí nén 3         | M7                                |
| Cổng nối khí nén 4         | M5                                |
| Cổng nối khí nén 5         | M7                                |
| Vật liệu tấm kết nối       | Hợp kim nhôm rèn                  |